

Garant GRIDLINE

Latauskaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 2000/DEmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	944503 2000/DE
GTIN	4062406073589
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu latauskaappi 40×20G, mukana **FI-sulakekotelo** ja **tuuletin**. Tuuletin ilmansuodattimella ylipaineikäytössä (50 m³ / h). Ilma vaihtuu ovien sivulle asennettujen tuuletusrakojen kautta. Jokaisessa akunlataushyllyssä on kaksi virtakytkimellä varustettua kuusiosaista pistorasiaa (230 V).

Toimituksen sisältö:

Kaapissa on 2 rei'itettyä hyllytasoa akkujen lataamiseen. Liitin 16 A / 400 V, 5-napainen, 3 metrin johto ja **mittauspöytäkirja**. 4 × 6-kertainen pistorasialista. Lisäksi 2 hyllytasoa nro 940550 koko 40 ja 1 laatikko nro 940642 koko 125.

Pintakäsittely:

Rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Saksalainen pistorasiaversio.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Pistokohtien lkm	24
------------------	----

Korkeus	2000 mm
Paino	120 kg
Leveys	1000 mm
Syvyys	500 mm
Hyötykorkeus	1845 mm
Leveys G	40
Syvyys G	20
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	400 V
Virtakytkin	kyllä
Pistoketyyppi, tulo	F
Pistorasioiden määrä tyyppi F	24
Pistorasia, tyyppi	F
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Akunlatauskaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940642 125
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40