

Garant GRIDLINE

**Latauskaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 1000/DEmm****Tilastiedot**

Tilausnumero	944503 1000/DE
GTIN	4062406073565
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu latauskaappi 40×20G, mukana **FI-sulakekotelo** ja **tuuletin**. Tuuletin ilmansuodattimella ylipaineikäytössä (50 m<sup>3</sup> / h). Ilma vaihtuu ovien sivulle asennettujen tuuletusrakojen kautta. Jokaisessa akunlataushyllyssä on kaksi virtakytkimellä varustettua kuusiosaista pistorasiaa (230 V).

**Toimituksen sisältö:**

Kaapissa on 2 rei'itettyä hyllytasoa akkujen lataamiseen. Liitin 16 A / 400 V, 5-napainen, 3 metrin johto ja **mittauspöytäkirja**. 4 × 6-kertainen pistorasialista.

**Pintakäsittely:**

Rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Saksalainen pistorasiaversio.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	1000 mm
Paino	88 kg
Hyötykorkeus	845 mm

Syvyys	500 mm
Korkeus	1000 mm
Pistokohtien lkm	24
Leveys G	40
Syvyys G	20
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Virtakytkin	kyllä
Nimellisjännite	400 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Pistorasioiden määrä tyyppi F	24
Pistorasia, tyyppi	F
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Akunlatauskaappi

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
-----------------------------------	-------------