

Garant GRIDLINE

Latauskaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 1250/DEmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	944503 1250/DE
GTIN	4062406073572
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu latauskaappi 40×20G, mukana **FI-sulakekotelo** ja **tuuletin**. Tuuletin ilmansuodattimella ylipaineikäytössä (50 m³ / h). Ilma vaihtuu ovien sivulle asennettujen tuuletusrakojen kautta. Jokaisessa akunlataushyllyssä on kaksi virtakytkimellä varustettua kuusiosaista pistorasiaa (230 V).

Toimituksen sisältö:

Kaapissa on 2 rei'itettyä hyllytasoa akkujen lataamiseen. Liitin 16 A / 400 V, 5-napainen, 3 metrin johto ja **mittauspöytäkirja**. 4 × 6-kertainen pistorasialista.

Pintakäsittely:

Rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Saksalainen pistorasiaversio.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Paino	95 kg
Leveys	1000 mm
Korkeus	1250 mm

Hyötykorkeus	1095 mm
Syvyys	500 mm
Pistokohtien lkm	24
Leveys G	40
Syvyys G	20
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Virtakytkin	kyllä
Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	400 V
Pistorasioiden määrä tyyppi F	24
Pistorasia, tyyppi	F
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Akunlatauskaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
-----------------------------------	-------------