

Garant GRIDLINE

Tietokonepääte, Tyyppi: IT**Tilaustiedot**

Tilausnumero	948101 IT
GTIN	4062406073626
Tuoteluokka	9GS

Kuvaus**Malli:**

TFT-monitorikaappi litteille näytöille. Kansilevy valmistettu bambusta. Tietokonekaappi on varustettu tuulettimella ja säädettävällä hyllytasolla.

Toiminto:

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhepinnoitettu**. Jalkatason pinta **aina** antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhepinnoitettu**.

Huomautus:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Paino	73 kg
Näyttölokeroon hyötyleveys	690 mm
Näyttölokeroon hyötykorkeus	460 mm

Syvyys	500 mm
Syvyys G	20
Leveys G	30
Korkeus	1620 mm
Leveys	750 mm
Näyttölokero hyötysyvyys	230 mm
Alarakenteen hyötleveys	700 mm
Alarakenteen hyötykorkeus	845 mm
IP-suojaluokka	IP 41
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	250 V
Virtakytkin	kyllä
Pistoketyyppi, tulo	L
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonepöytä

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Työntökahva vaatekaapeille ilman lukkosylinteriä	914221