

Garant GRIDLINE

**Tietokonepääte, Tyyppi: DE****Tilaustiedot**

Tilausnumero	948101 DE
GTIN	4062406073602
Tuoteluokka	9GS

**Kuvaus****Malli:**

TFT-monitorikaappi litteille näytöille. Kansilevy valmistettu bambusta. Tietokonekaappi on varustettu tuulettimella ja säädettävällä hyllytasolla.

**Toiminto:**

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

**Toimituksen sisältö:**

Kiinteästi asennettuun **sähkövarustukseen** kuuluu jatkopistorasia (6-osainen, 250 V / 16 A virtakytkimellä), liitäntäjohto 1,2 m.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhepinnoitettu**. Jalkatason pinta **aina** antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhepinnoitettu**.

**Huomautus:**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Paino	73 kg
-------	-------

Leveys	750 mm
Leveys G	30
Näyttölokero hyötisyvyys	230 mm
Korkeus	1620 mm
Syvyys G	20
Näyttölokero hyötykorkeus	460 mm
Syvyys	500 mm
Näyttölokero hyötyleveys	690 mm
Alarakenteen hyötykorkeus	845 mm
Alarakenteen hyötyleveys	700 mm
IP-suojausluokka	IP 41
Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Virtakytkin	kyllä
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonepöytä

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Työntökahva vaatekaapeille ilman lukkosylinteriä	914221