

Garant GRIDLINE

**Tietokonepääte, Tyyppi: CH****Tilaustiedot**

Tilausnumero	948101 CH
GTIN	4062406073619
Tuoteluokka	9GS

**Kuvaus****Malli:**

TFT-monitorikaappi litteille näytöille. Kansilevy valmistettu bambusta. Tietokonekaappi on varustettu tuulettimella ja säädettävällä hyllytasolla.

**Toiminto:**

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhepinnoitettu**. Jalkatason pinta **aina** antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhepinnoitettu**.

**Huomautus:**

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	500 mm
Leveys G	30
Syvyys G	20

Näyttölokeroon hyötykorkeus	460 mm
Leveys	750 mm
Näyttölokeroon hyötyleveys	690 mm
Korkeus	1620 mm
Paino	73 kg
Näyttölokeroon hyötysyvyys	230 mm
Alarakenteen hyötykorkeus	845 mm
Alarakenteen hyötyleveys	700 mm
IP-suojausluokka	IP 41
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	J
Virtakytkin	kyllä
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonepöytä

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Työntökahva vaatekaapeille ilman lukkosylinteriä	914221