

Garant GRIDLINE

**Tietokonepäätte, Tyyppi: CH****Tilaustiedot**

Tilausnumero	948111 CH
GTIN	4062406073671
Tuoteluokka	9GS

**Kuvaus****Malli:**

**Monitorikaappi, jossa on tuuletin**, enintään 19 tuuman putkinäyttöille. Lukittava saranaovi, joissa polykarbonaattiruutu.

**Näppäimistö** lukkiutuu päteasentoon. 3-asentoinen korkeudensäätö 60 mm:n välein (1058 / 1118 / 1178 mm), lukittava, käsituki bambua ja vedonpoistaja.

**Tietokonekaappi, tuuletin** ja 1 korkeussäädettävä sinkitty hylly ja kaapelien läpiviennit siistiä asennusta varten. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia.

**Toiminto:**

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisään tunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien ja laatikon etulevyn väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

**Huomautus:**

**Tietokoneasema sopii yhteen GridLine-kaappien syvyys 20G nro 940001 – 940217, 940801 – 940907 kanssa ja voidaan yhdistellä niiden kanssa halutulla tavalla.**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Tietokonelokeron hyötyleveys	700 mm
Leveys G	30
Leveys	750 mm
Tietokonelokeron hyötykorkeus	845 mm
Näyttölokero hyötysyvyys	458 mm
Tietokonelokeron hyötysyvyys	470 mm
Näyttölokero hyötykorkeus	570 mm
Paino	77 kg
Syvyys G	20
Syvyys	500 mm
Tarkistusikkunan korkeus	532 mm
Näyttölokero hyötyleveys	690 mm
Korkeus	2000 mm
Tarkistusikkunan leveys	552 mm
Suurin näytön koko	19 tuuma
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
IP-suojaluokka	IP 41
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	J
Virtakytkin	kyllä
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

---

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Työntökahva vaatekaapeille ilman lukkosylinteriä	914221