

Garant GRIDLINE

**Tietokonepäätte, Tyyppi: FR****Tilaustiedot**

Tilausnumero	948111 FR
GTIN	4062406073695
Tuoteluokka	9GS

**Kuvaus****Malli:**

**Monitorikaappi, jossa on tuuletin**, enintään 19 tuuman putkinäyttöille. Lukittava saranaovi, joissa polykarbonaattiruutu.

**Näppäimistö** lukkiutuu päteasentoon. 3-asentoinen korkeudensäätö 60 mm:n välein (1058 / 1118 / 1178 mm), lukittava, käsituki bambua ja vedonpoistaja.

**Tietokonekaappi, tuuletin** ja 1 korkeussäädettävä sinkitty hylly ja kaapelien läpiviennit siistiä asennusta varten. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia.

**Toiminto:**

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien ja laatikon etulevyn väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

**Huomautus:**

**Tietokoneasema sopii yhteen GridLine-kaappien syvyys 20G nro 940001 – 940217, 940801 – 940907 kanssa ja voidaan yhdistellä niiden kanssa halutulla tavalla.**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Tietokonekokeron hyötysyvyys	470 mm
Tietokonekokeron hyötyleveys	700 mm
Leveys G	30
Suurin näytön koko	19 tuuma
Korkeus	2000 mm
Leveys	750 mm
Tarkistusikkunan leveys	552 mm
Näyttökokeron hyötyleveys	690 mm
Tietokonekokeron hyötykorkeus	845 mm
Paino	77 kg
Tarkistusikkunan korkeus	532 mm
Näyttökokeron hyötykorkeus	570 mm
Syvyys	500 mm
Näyttökokeron hyötysyvyys	458 mm
Syvyys G	20
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
IP-suojausluokka	IP 41
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	250 V
Virtakytkin	kyllä
Pistoketyyppi, tulo	E
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

---

## Tarvikkeet

Työntökahva vaatekaapeille ilman lukkosylinteriä	914221
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11