

Garant GRIDLINE

Tietokonepääte, Tyyppi: FR**Tilaustiedot**

Tilausnumero	948101 FR
GTIN	4062406073633
Tuoteluokka	9GS

Kuvaus**Malli:**

TFT-monitorikaappi litteille näytöille. Kansilevy valmistettu bambusta. Tietokonekaappi on varustettu tuulettimella ja säädettävällä hyllytasolla.

Toiminto:

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhepinnoitettu**. Jalkatason pinta **aina** antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhepinnoitettu**.

Huomautus:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
Paino	73 kg
Näyttölokeroon hyötyleveys	690 mm

Leveys G	30
Syvyys G	20
Näyttölokero hyötisyvyys	230 mm
Leveys	750 mm
Näyttölokero hyötykorkeus	460 mm
Korkeus	1620 mm
Alarakenteen hyötykorkeus	845 mm
Alarakenteen hyötyleveys	700 mm
IP-suojaluokka	IP 41
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	E
Virtakytkin	kyllä
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonepöytä

Tarvikkeet

Työntökahva vaatekaapeille ilman lukkosylinteriä	914221
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11