

Garant GRIDLINE

Tietokonepääte, Tyyppi: DE**Tilaustiedot**

Tilausnumero	948111 DE
GTIN	4062406073664
Tuoteluokka	9GS

Kuvaus**Malli:**

Monitorikaappi, jossa on tuuletin, enintään 19 tuuman putkinäyttöille. Lukittava saranaovi, joissa polykarbonaattiruutu.

Näppäimistö lukkiutuu päteasentoon. 3-asentoinen korkeudensäätö 60 mm:n välein (1058 / 1118 / 1178 mm), lukittava, käsituki bambua ja vedonpoistaja.

Tietokonekaappi, tuuletin ja 1 korkeussäädettävä sinkitty hylly ja kaapelien läpiviennit siistiä asennusta varten. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia.

Toiminto:

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Kiinteästi asennettuun **sähkövarustukseen** kuuluu jatkopistorasia (6-osainen, 250 V / 16 A virtakytkimellä), liitäntäjohto 1,2 m.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien ja laatikon etulevyn väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Tietokoneasema sopii yhteen GridLine-kaappien syvyys 20G nro 940001 – 940217, 940801 – 940907 kanssa ja voidaan yhdistellä niiden kanssa halutulla tavalla.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Näyttölokeroon hyötykorkeus	570 mm
Suurin näytön koko	19 tuuma
Näyttölokeroon hyötysyvyys	458 mm
Paino	77 kg
Tietokonekabinon hyötysyvyys	470 mm
Tietokonekabinon hyötykorkeus	845 mm
Syvyys	500 mm
Leveys	750 mm
Tarkistusikkunan korkeus	532 mm
Korkeus	2000 mm
Tietokonekabinon hyötyleveys	700 mm
Näyttölokeroon hyötyleveys	690 mm
Syvyys G	20
Tarkistusikkunan leveys	552 mm
Leveys G	30
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
IP-suojaluokka	IP 41
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Virtakytkin	kyllä
Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	250 V
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale

Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

Tarvikkeet

Työntökahva vaatekaapeille ilman lukkosylinteriä	914221
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11