

Garant GRIDLINE

**Tietokonepääte, Tyyppi: IT****Tilaustiedot**

Tilausnumero	948111 IT
GTIN	4062406073688
Tuoteluokka	9GS

**Kuvaus****Malli:**

**Monitorikaappi, jossa on tuuletin**, enintään 19 tuuman putkinäyttöille. Lukittava saranaovi, joissa polykarbonaattiruutu.

**Näppäimistö** lukkiutuu päteasentoon. 3-asentoinen korkeudensäätö 60 mm:n välein (1058 / 1118 / 1178 mm), lukittava, käsituki bambua ja vedonpoistaja.

**Tietokonekaappi, tuuletin** ja 1 korkeussäädettävä sinkitty hylly ja kaapelien läpiviennit siistiä asennusta varten. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia.

**Toiminto:**

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien ja laatikon etulevyn väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

**Huomautus:**

**Tietokoneasema sopii yhteen GridLine-kaappien syvyys 20G nro 940001 – 940217, 940801 – 940907 kanssa ja voidaan yhdistellä niiden kanssa halutulla tavalla.**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Näyttölokeroon hyötyleveys	690 mm
Suurin näytön koko	19 tuuma
Korkeus	2000 mm
Syvyys	500 mm
Tietokonekabinon hyötysyvyys	470 mm
Tarkistusikkunan korkeus	532 mm
Näyttölokeroon hyötykorkeus	570 mm
Tarkistusikkunan leveys	552 mm
Syvyys G	20
Tietokonekabinon hyötykorkeus	845 mm
Leveys G	30
Paino	77 kg
Tietokonekabinon hyötyleveys	700 mm
Näyttölokeroon hyötysyvyys	458 mm
Leveys	750 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
IP-suojaluokka	IP 41
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	L
Virtakytkin	kyllä
Nimellisjännite	250 V
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

---

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Työntökahva vaatekaapeille ilman lukkosylinteriä	914221