

Garant GRIDLINE

Tietokonetyöpiste, Tyyppi: CH**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 948121 CH |
| GTIN | 4062406073794 |
| Tuoteluokka | 9GS |

Kuvaus**Malli:**

TFT-monitorikaappi litteille näytöille, kiinteä säilytyslokero kaapelille. Tietokonekotelossa tuuletin kotelon kannessa ja säädettävä hyllytaso. Lukittava vetolaatikko näppäimistöille ja käsituki bambua, 3 eri korkeussäätöä 60 mm:n välein. Näppäimistötaso lukkiutuu pääteasentoon. Kansilevy valmistettu bambusta.

Toiminto:

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien ja laatikoiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------|--------|
| Syvyys | 500 mm |
| Leveys G | 30 |

| | |
|---------------------------|--|
| Näyttölokero hyötisyvyys | 230 mm |
| Leveys | 750 mm |
| Korkeus | 1740 mm |
| Näyttölokero hyötykorkeus | 460 mm |
| Syvyys G | 20 |
| Paino | 82 kg |
| Näyttölokero hyötyleveys | 690 mm |
| Alarakenteen hyötykorkeus | 645 mm |
| Alarakenteen hyötyleveys | 700 mm |
| IP-suojaluokka | IP 41 |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| Nimellisjännite | 250 V |
| Virtakytkin | kyllä |
| Pistoketyyppi, tulo | J |
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm |
| Oven avautumiskulma | 250 astetta |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi | Tietokonetyöpiste |