

Garant GRIDLINE

Tietokonetyöpiste, Tyyppi: FR



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 948131 FR |
| GTIN | 4062406073930 |
| Tuoteluokka | 9GS |

Kuvaus

Malli:

Näppäimistöaso lukittuu päteasentoon, lukittava, käsituki bambua ja vedonpoistaja. Yläosa, jossa on näppäimistöaso, ja levy, □ jossa on 9×9 mm:n rei'itys 37 mm:n välein Easyfix-koukkujen ja pitimien kiinnitykseen. **Tietokonekaappi**, jossa on **tuuletin** ja säädettävä, sinkitty hyllytaso ja bambusta valmistettu kansilevy.

Toiminto:

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien ja laatikoiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------|--------|
| Syvyys G | 20 |
| Leveys | 750 mm |

| | |
|---------------------------------|---|
| Syvyys | 500 mm |
| Leveys G | 30 |
| Paino | 69 kg |
| Korkeus | 1020 mm |
| Alarakenteen hyötyleveys | 700 mm |
| Alarakenteen hyötykorkeus | 645 mm |
| IP-suojausluokka | IP 41 |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| Virtakytkin | kyllä |
| Pistoketyyppi, tulo | E |
| Nimellisjännite | 250 V |
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm |
| Oven avautumiskulma | 250 astetta |
| Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi | Tietokonetyöpiste |

Tarvikkeet

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11 | 914226 GP11 |
|-----------------------------------|-------------|