

Garant GRIDLINE

## Tietokonetyöpiste siirrettävät, Tyyppi: DE



### Tilaustiedot

Tilausnumero	948141 DE
GTIN	4062406073961
Tuoteluokka	9GS

### Kuvaus

#### Malli:

**Näppäimistö** lukittuu päteasentoon, lukittava, käsituki bambua ja vedonpoistaja. Yläosa, jossa on näppäimistö, ja levy, □ jossa on 9x9 mm:n rei'itys 37 mm:n välein Easyfix-koukkujen ja pitimien kiinnitykseen. **Tietokonekaappi**, jossa on **tuuletin** ja säädettävä, sinkitty hyllytaso ja bambusta valmistettu kansilevy.

Mukana pyöräalusta, jossa on 2 kiinteää ja 2 sähköä johtavaa kääntö-/pysäytyspyörää, Ø 125 mm, sekä työntökahvat.

#### Toiminto:

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien Ø > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

#### Toimituksen sisältö:

Kiinteästi asennettuun **sähkövarustukseen** kuuluu jatkopistorasia (6-osainen, 250 V / 16 A virtakytkimellä), liitäntäjohto 1,2 m.

#### Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien ja laatikoiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

### Tekninen kuvaus

Leveys G	30
Leveys	750 mm
Korkeus	1170 mm
Paino	69 kg
Syvyys G	20
Syvyys	500 mm
Alarakenteen hyötykorkeus	645 mm
Alarakenteen hyötyleveys	700 mm
IP-suojaluokka	IP 41
Virtakytkin	kyllä
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
-----------------------------------	-------------