

Garant GRIDLINE

Tietokonetyöpiste tulostimen kansi, Tyyppi: CH



Tilaustiedot

Tilausnumero	948122 CH
GTIN	4062406073855
Tuoteluokka	9GS

Kuvaus

Malli:

TFT-monitorikaappi litteille näytöille, kiinteä säilytyslokero kaapelille. Tietokonekotelossa tuuletin kotelon kannessa ja säädettävä hyllytaso. Lukittava vetolaatikko näppäimistölle ja käsituki bambua, 3 eri korkeussäätöä 60 mm:n välein. Näppäimistötaso lukkiutuu pääteasentoon. Kansilevy valmistettu bambusta.

Toiminto:

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien ja laatikoiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Korkeus	1740 mm
Leveys	750 mm
Näyttölokeroon hyötyleveys	690 mm
Näyttölokeroon hyötisyvyys	230 mm

Syvyys	500 mm
Näyttölokeroon hyötykorkeus	460 mm
Leveys G	30
Paino	82 kg
Tulostimen kannen mitat	236×290 mm
Syvyys G	20
Alarakenteen hyötykorkeus	645 mm
Alarakenteen hyötyleveys	700 mm
IP-suojausluokka	IP 41
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	J
Virtakytkin	kyllä
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

Tarvikkeet

Työntökahva vaatekaapeille ilman lukkosylinteriä	914221
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11