

Garant GRIDLINE

## Tietokonetyöpiste tulostimen kansi, Tyyppi: GB



### Tilaustiedot

Tilausnumero	948122 GB
GTIN	4062406073886
Tuoteluokka	9GS

### Kuvaus

**Malli:**

TFT-monitorikaappi litteille näytöille, kiinteä säilytyslokero kaapelille. Tietokonekotelossa tuuletin kotelon kannessa ja säädettävä hyllytaso. Lukittava vetolaatikko näppäimistölle ja käsituki bambua, 3 eri korkeussäätöä 60 mm:n välein. Näppäimistötaso lukkiutuu pääteasentoon. Kansilevy valmistettu bambusta.

**Toiminto:**

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien ja laatikoiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

### Tekninen kuvaus

Leveys	750 mm
Paino	82 kg
Näyttölokeroon hyötisyvyys	230 mm
Syvyys G	20

Syvyys	500 mm
Näyttölokeroon hyötykorkeus	460 mm
Tulostimen kannen mitat	236×290 mm
Leveys G	30
Korkeus	1740 mm
Näyttölokeroon hyötyleveys	690 mm
Alarakenteen hyötyleveys	700 mm
Alarakenteen hyötykorkeus	645 mm
IP-suojaluokka	IP 41
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Virtakytkin	kyllä
Pistoketyyppi, tulo	G
Nimellisjännite	250 V
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Työntökahva vaatekaapeille ilman lukkosylinteriä	914221