

Garant GRIDLINE

Tietokonetyöpiste tulostimen kansi, Tyyppi: IT



Tilaustiedot

Tilausnumero	948122 IT
GTIN	4062406073862
Tuoteluokka	9GS

Kuvaus

Malli:

TFT-monitorikaappi litteille näytöille, kiinteä säilytyslokero kaapelille. Tietokonekotelossa tuuletin kotelon kannessa ja säädettävä hyllytaso. Lukittava vetolaatikko näppäimistölle ja käsituki bambua, 3 eri korkeussäätöä 60 mm:n välein. Näppäimistötaso lukkiutuu pääteasentoon. Kansilevy valmistettu bambusta.

Toiminto:

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien ja laatikoiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Leveys G	30
Näyttölokeroon hyötysyvyys	230 mm
Näyttölokeroon hyötyleveys	690 mm
Paino	82 kg

Korkeus	1740 mm
Tulostimen kannen mitat	236×290 mm
Leveys	750 mm
Syvyys	500 mm
Näyttölokeroon hyötykorkeus	460 mm
Syvyys G	20
Alarakenteen hyötykorkeus	645 mm
Alarakenteen hyötyleveys	700 mm
IP-suojausluokka	IP 41
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	250 V
Virtakytkin	kyllä
Pistoketyyppi, tulo	L
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Työntökahva vaatekaapeille ilman lukkosylinteriä	914221