

Garant GRIDLINE

Tietokonetyöpiste, Tyyppi: GB**Tilaustiedot**

Tilausnumero	948131 GB
GTIN	4062406073947
Tuoteluokka	9GS

Kuvaus**Malli:**

Näppäimistöaso lukittuu pääteasentoon, lukittava, käsituki bambua ja vedonpoistaja. Yläosa, jossa on näppäimistöaso, ja levy, □ jossa on 9×9 mm:n rei'itys 37 mm:n välein Easyfix-koukkujen ja pitimien kiinnitykseen. **Tietokonekaappi**, jossa on **tuuletin** ja säädettävä, sinkitty hyllytaso ja bambusta valmistettu kansilevy.

Toiminto:

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien ja laatikoiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
Paino	69 kg

Syvyys G	20
Korkeus	1020 mm
Leveys G	30
Leveys	750 mm
Alarakenteen hyötykorkeus	645 mm
Alarakenteen hyötyleveys	700 mm
IP-suojausluokka	IP 41
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	G
Nimellisjännite	250 V
Virtakytkin	kyllä
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
-----------------------------------	-------------