

Garant GRIDLINE

**Tietokonetyöpiste tulostimen kansi, Tyyppi: IT****Tilaustiedot**

Tilausnumero	948132 IT
GTIN	4062406074043
Tuoteluokka	9GS

**Kuvaus****Malli:**

**Näppäimistö** lukittuu pääteasentoon, lukittava, käsituki bambua ja vedonpoistaja. Yläosa, jossa on näppäimistö ja sivuilla reikälevy, □ jossa on 9×9 mm:n rei'itys 37 mm:n välein GARANT easyFix -koukkujen ja pitimien kiinnitykseen. **Tietokonekaappi**, jossa on **tuuletin** ja säädettävä, sinkitty hyllytaso ja bambusta valmistettu kansilevy.

**Toiminto:**

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien ja laatikoiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	1020 mm
Syvyys	500 mm

Syvyys G	20
Leveys G	30
Tulostimen kannen mitat	236×290 mm
Leveys	750 mm
Paino	69 kg
Alarakenteen hyötykorkeus	645 mm
Alarakenteen hyötyleveys	700 mm
IP-suojaluokka	IP 41
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Virtakytkin	kyllä
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	L
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

### Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/948132-IT>