

Garant GRIDLINE

Tietokonetyöpiste tulostimen kansi, siirrettävä, Tyyppi: IT**Tilaustiedot**

Tilausnumero	948142 IT
GTIN	4062406074104
Tuoteluokka	9GS

Kuvaus**Malli:**

Näppäimistö lukittuu päteasentoon, lukittava, käsituki bambua ja vedonpoistaja. Yläosa, jossa on näppäimistö ja sivuilla reikälevy, □ jossa on 9×9 mm:n rei'itys 37 mm:n välein GARANT easyFix -koukkujen ja pitimien kiinnitykseen. **Tietokonekaappi**, jossa on **tuuletin** ja säädettävä, sinkitty hyllytaso ja bambusta valmistettu kansilevy.

Mukana pyöräalusta, jossa on 2 kiinteää ja 2 sähköä johtavaa kääntö-/pysäytyspyörää, Ø 125 mm, sekä työntökahvat.

Toiminto:

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien Ø > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien ja laatikoiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Tulostimen kannen mitat	236×290 mm
Leveys G	30

Korkeus	1170 mm
Leveys	750 mm
Syvyys G	20
Syvyys	500 mm
Paino	69 kg
Alarakenteen hyötyleveys	700 mm
Alarakenteen hyötykorkeus	645 mm
IP-suojausluokka	IP 41
Pistoketyyppi, tulo	L
Virtakytkin	kyllä
Nimellisjännite	250 V
Pyörän Ø	125 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/948142-IT>