

Garant GRIDLINE

Tietokonetyöpiste tulostimen kansi, Tyyppi: DE



Tilaustiedot

Tilausnumero	948132 DE
GTIN	4062406074029
Tuoteluokka	9GS

Kuvaus

Malli:

Näppäimistöaso lukittuu pääteasentoon, lukittava, käsituki bambua ja vedonpoistaja. Yläosa, jossa on näppäimistöaso, ja levy, □ jossa on 9×9 mm:n rei'itys 37 mm:n välein Easyfix-koukkujen ja pitimien kiinnitykseen. **Tietokonekaappi**, jossa on **tuuletin** ja säädettävä, sinkitty hyllytaso ja bambusta valmistettu kansilevy.

Toiminto:

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Kiinteästi asennettuun **sähkövarustukseen** kuuluu jatkopistorasia (6-osainen, 250 V / 16 A virtakytkimellä), liitäntäjohto 1,2 m.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien ja laatikoiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Paino	69 kg
Korkeus	1020 mm
Leveys	750 mm
Syvyys G	20
Leveys G	30
Syvyys	500 mm
Tulostimen kannen mitat	236×290 mm
Alarakenteen hyötykorkeus	645 mm
Alarakenteen hyötyleveys	700 mm
IP-suojausluokka	IP 41
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Virtakytkin	kyllä
Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	250 V
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
-----------------------------------	-------------