

Garant GRIDLINE

Tietokonetyöpiste siirrettävät, Tyyppi: CH**Tilaustiedot**

Tilausnumero	948211 CH
GTIN	4062406074227
Tuoteluokka	9GS

Kuvaus**Malli:**

Tietokonekaappi, jossa on erikseen lukittava pariovi polykarbonaattilevyllä tai tulostinluukulla. Varusteena väliseinä ja sinkitty hyllytaso tornilokerolle, vetoalusta (kantavuus 45 kg) ja vedonpoistaja. Näppäimistötaaso, johon on upotettu irrotettava säilytyslokeri, bambusta valmistettu kämmentuki ja vedonpoistaja. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia. Johtoläpivienti rungon takaosassa. Kansilevy valmistettu bambusta.

Mukana pyöräalusta, jossa on 2 kiinteää ja 2 sähköä johtavaa kääntö-/pysäytyspyörää, Ø 125 mm, sekä työntökahvat.

Pintakäsittely:

Runko ja näppäimistötaaso vaaleanharmaa RAL 7035, ovet, laatikoiden etulevyt ja vetoalusta RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Paino	97 kg
Leveys G	40
Leveys	1000 mm
Korkeus	1170 mm

Syvyys G	28
Syvyys	700 mm
Alarakenteen hyötyleveys vasemmalla	700 mm
Alarakenteen hyötyleveys oikealla	223 mm
Alarakenteen hyötykorkeus	645 mm
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	J
Virtakytkin	kyllä
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
-----------------------------------	-------------