

Garant GRIDLINE

Tietokonetyöpiste, Tyyppi: IT**Tilaustiedot**

Tilausnumero	948201 IT
GTIN	4062406074173
Tuoteluokka	9GS

Kuvas**Malli:**

Tietokonekaappi, jossa on erikseen lukittava pariovi polykarbonaattilevyllä tai tulostinluukulla. Varusteena väliseinä ja sinkitty hyllytaso tornilokerolle, vetoalusta (kantavuus 45 kg) ja vedonpoistaja. Näppäimistötaaso, johon on upotettu irrotettava säilytyslokerok, bambusta valmistettu kämmentuki ja vedonpoistaja. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia. Johtoläpivientirungon takaosassa. Kansilevy valmistettu bambusta.

Pintakäsittely:

Runko ja näppäimistötaaso vaaleanharmaa RAL 7035, ovet, laatikoiden etulevyt ja vetoalusta RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Paino	97 kg
Korkeus	1020 mm
Syvyys	700 mm

Syvyys G	28
Leveys	1000 mm
Leveys G	40
Alarakenteen hyötyleveys oikealla	223 mm
Alarakenteen hyötykorkeus	645 mm
Alarakenteen hyötyleveys vasemmalla	700 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Virtakytkin	kyllä
Pistoketyyppi, tulo	L
Nimellisjännite	250 V
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
-----------------------------------	-------------