

Garant GRIDLINE

**Tietokonetyöpiste, Tyyppi: CH****Tilaustiedot**

Tilausnumero	948201 CH
GTIN	4062406074166
Tuoteluokka	9GS

**Kuvaus****Malli:**

Tietokonekaappi, jossa on erikseen lukittava pariovi polykarbonaattilevyllä tai tulostinluukulla. Varusteena väliseinä ja sinkitty hyllytaso tornilokerolle, vetoalusta (kantavuus 45 kg) ja vedonpoistaja. Näppäimistötaaso, johon on upotettu irrotettava säilytyslokerok, bambusta valmistettu kämmentuki ja vedonpoistaja. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia. Johtoläpivientirungon takaosassa. Kansilevy valmistettu bambusta.

**Pintakäsittely:**

Runko ja näppäimistötaaso vaaleanharmaa RAL 7035, ovet, laatikoiden etulevyt ja vetoalusta RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Leveys G	40
Paino	97 kg
Syvyys	700 mm

Syvyys G	28
Korkeus	1020 mm
Leveys	1000 mm
Alarakenteen hyötykorkeus	645 mm
Alarakenteen hyötyleveys vasemmalla	700 mm
Alarakenteen hyötyleveys oikealla	223 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Virtakytkin	kyllä
Pistoketyyppi, tulo	J
Nimellisjännite	250 V
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11

914226 GP11