

Garant GRIDLINE

Tietokonetyöpiste, Tyyppi: DE**Tilaustiedot**

Tilausnumero	948201 DE
GTIN	4062406074159
Tuoteluokka	9GS

Kuvas**Malli:**

Tietokonekaappi, jossa on erikseen lukittava pariovi polykarbonaattilevyllä tai tulostinluukulla. Varusteena väliseinä ja sinkitty hyllytaso tornilokerolle, vetoalusta (kantavuus 45 kg) ja vedonpoistaja. Näppäimistö, johon on upotettu irrotettava säilytyslokeron, bambusta valmistettu kämmentuki ja vedonpoistaja. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia. Johtoläpivientirungon takaosassa. Kansilevy valmistettu bambusta.

Toimituksen sisältö:

Kiinteästi asennettuun **sähkövarustukseen** kuuluu jatkopistorasia (6-osainen, 250 V / 16 A virtakytkimellä), liitäntäjohto 1,2 m, ylikuormitukselta suojaava tuuletin.

Pintakäsittely:

Runko ja näppäimistötaaso vaaleanharmaa RAL 7035, ovet, laatikoiden etulevyt ja vetoalusta RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Korkeus	1020 mm
---------	---------

Leveys	1000 mm
Syvyys G	28
Paino	97 kg
Syvyys	700 mm
Leveys G	40
Alarakenteen hyötykorkeus	645 mm
Alarakenteen hyötyleveys vasemmalla	700 mm
Alarakenteen hyötyleveys oikealla	223 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	250 V
Virtakytkin	kyllä
Pistoketyyppi, tulo	F
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
-----------------------------------	-------------