

Garant GRIDLINE

Tietokonetyöpiste tulostimen kansi, siirrettävä, Tyyppi: GB**Tilaustiedot**

Tilausnumero	948222 GB
GTIN	4062406074371
Tuoteluokka	9GS

Kuvaus**Malli:**

Tietokonekaappi, jossa on erikseen lukittava pariovi polykarbonaattilevyllä tai tulostinluukulla. Varusteena väliseinä ja sinkitty hyllytaso tornilokerolle, vetoalusta (kantavuus 45 kg) ja vedonpoistaja. Näppäimistötaso, johon on upotettu irrotettava säilytyslokeron, bambusta valmistettu kämmentuki ja vedonpoistaja. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia. Johtoläpivientirungon takaosassa. Kansilevy valmistettu bambusta.

Mukana pyöräalusta, jossa on 2 kiinteää ja 2 sähköä johtavaa kääntö-/pysäytyspyörää, Ø 125 mm, sekä työntökahvat.

Pintakäsittely:

Runko ja näppäimistötaso vaaleanharmaa RAL 7035, ovet, laatikoiden etulevyt ja vetoalusta RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Paino	97 kg
Syvyys	700 mm
Syvyys G	28
Leveys	1000 mm

Korkeus	1170 mm
Tulostimen kannen mitat	346×290 mm
Leveys G	40
Alarakenteen hyötykorkeus	645 mm
Alarakenteen hyötyleveys oikealla	223 mm
Alarakenteen hyötyleveys vasemmalla	700 mm
Nimellisjännite	250 V
Virtakytkin	kyllä
Pistoketyyppi, tulo	G
Pyörän Ø	125 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/948222-GB>