

Garant GRIDLINE

Tietokonetyöpiste tulostimen kansi, Tyyppi: DE



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 948202 DE |
| GTIN | 4062406074272 |
| Tuoteluokka | 9GS |

Kuvas

Malli:

Tietokonekaappi, jossa on erikseen lukittava pariovi polykarbonaattilevyllä tai tulostinluukulla. Varusteena väliseinä ja sinkitty hyllytaso tornilokerolle, vetoalusta (kantavuus 45 kg) ja vedonpoistaja. Näppäimistö, johon on upotettu irrotettava säilytyslokerok, bambusta valmistettu kämmentuki ja vedonpoistaja. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia. Johtoläpivientirungon takaosassa. Kansilevy valmistettu bambusta.

Toimituksen sisältö:

Kiinteästi asennettuun **sähkövarustukseen** kuuluu jatkopistorasia (6-osainen, 250 V / 16 A virtakytkimellä), liitäntäjohto 1,2 m, ylikuormitukselta suojaava tuuletin.

Pintakäsittely:

Runko ja näppäimistötaaso vaaleanharmaa RAL 7035, ovet, laatikoiden etulevyt ja vetoalusta RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------|----|
| Leveys G | 40 |
|----------|----|

| | |
|-------------------------------------|---|
| Syvyys G | 28 |
| Tulostimen kannen mitat | 346×290 mm |
| Paino | 97 kg |
| Leveys | 1000 mm |
| Syvyys | 700 mm |
| Korkeus | 1020 mm |
| Alarakenteen hyötyleveys oikealla | 223 mm |
| Alarakenteen hyötykorkeus | 645 mm |
| Alarakenteen hyötyleveys vasemmalla | 700 mm |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| Virtakytkin | kyllä |
| Nimellisjännite | 250 V |
| Pistoketyyppi, tulo | F |
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm |
| Oven avautumiskulma | 250 astetta |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi | Tietokonetyöpiste |

Tarvikkeet

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11 | 914226 GP11 |
|-----------------------------------|-------------|