

Garant GRIDLINE

**Tietokonetyöpiste, Tyyppi: GB****Tilaustiedot**

Tilausnumero	948251 GB
GTIN	4062406074432
Tuoteluokka	9GS

**Kuvaus****Malli:**

Tietokonekaappi, jossa on erikseen lukittava pariovi polykarbonaattilevyllä tai tulostinluukulla. Varusteena väliseinä ja sinkitty hyllytaso tornilokerolle, vetoalusta (kantavuus 45 kg) ja vedonpoistaja. Näppäimistötaso, johon on upotettu irrotettava säilytyslokerokero, bambusta valmistettu kämmentuki ja vedonpoistaja. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia. Johtoläpivientirungon takaosassa. Kansilevy valmistettu bambusta.

Tilaa säästävä TFT-monitorikaappi litteille näytöille, lukittava, varustettu kaapelin säilytyslokerolla. Itsestään pysyvä, portaattomasti säädettävä nostoluukku, joissa polykarbonaattiruutu.

**Pintakäsittely:**

Runko ja näppäimistötaso vaaleanharmaa RAL 7035, ovet, laatikoiden etulevyt ja vetoalusta RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Näyttölokeroon hyötykorkeus	460 mm
-----------------------------	--------

Syvyys	700 mm
Leveys G	40
Korkeus	1620 mm
Syvyys G	28
Näyttölokeroon hyötyleveys	690 mm
Näyttölokeroon hyötysyvyys	230 mm
Leveys	1000 mm
Paino	120 kg
Alarakenteen hyötyleveys vasemmalla	700 mm
Alarakenteen hyötykorkeus	645 mm
Alarakenteen hyötyleveys oikealla	223 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Virtakytkin	kyllä
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	G
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

## Tarvikkeet

Työntökahva vaatekaapeille ilman lukkosylinteriä	914221
--	--------