

Garant GRIDLINE

## Tietokonetyöpiste siirrettävät, Tyyppi: DE



### Tilaustiedot

Tilausnumero	948261 DE
GTIN	4062406074456
Tuoteluokka	9GS

### Kuvaus

#### Malli:

Tietokonekaappi, jossa on erikseen lukittava pariovi polykarbonaattilevyllä tai tulostinluukulla. Varusteena väliseinä ja sinkitty hyllytaso tornilokerolle, vetoalusta (kantavuus 45 kg) ja vedonpoistaja. Näppäimistötaso, johon on upotettu irrotettava säilytyslokerokero, bambusta valmistettu kämmentuki ja vedonpoistaja. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia. Johtoläpivientirungon takaosassa. Kansilevy valmistettu bambusta.

Tilaa säästävä TFT-monitorikaappi litteille näytöille, lukittava, varustettu kaapelin säilytyslokerolla. Itsestään pysyvä, portaattomasti säädettävä nostoluukku, joissa polykarbonaattiruutu.

Mukana pyöräalusta, jossa on 2 kiinteää ja 2 sähköä johtavaa kääntö-/pysäytyspyörää, Ø 125 mm, sekä työntökahvat.

#### Toimituksen sisältö:

Kiinteästi asennettuun **sähkövarustukseen** kuuluu jatkopistorasia (6-osainen, 250 V / 16 A virtakytkimellä), liitäntäjohto 1,2 m, ylikuormitukselta suojaava tuuletin.

#### Pintakäsittely:

Runko ja näppäimistötaso vaaleanharmaa RAL 7035, ovet, laatikoiden etulevyt ja vetoalusta RAL 7016, **jauhemaalattu**.

### Tekninen kuvaus

Syvyys	700 mm
Näyttölokeroon hyötyleveys	690 mm
Näyttölokeroon hyötykorkeus	460 mm
Syvyys G	28
Paino	120 kg
Leveys	1000 mm
Näyttölokeroon hyötysyvyys	230 mm
Leveys G	40
Korkeus	1770 mm
Alarakenteen hyötykorkeus	645 mm
Alarakenteen hyötyleveys vasemmalla	700 mm
Alarakenteen hyötyleveys oikealla	223 mm
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Virtakytkin	kyllä
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Työntökahva vaatekaapeille ilman lukkosylinteriä	914221