

Garant GRIDLINE

Tietokonetyöpiste siirrettävät, Tyyppi: FR**Tilaustiedot**

Tilausnumero	948261 FR
GTIN	4062406074487
Tuoteluokka	9GS

Kuvaus**Malli:**

Tietokonekaappi, jossa on erikseen lukittava pariovi polykarbonaattilevyllä tai tulostinluukulla. Varusteena väliseinä ja sinkitty hyllytaso tornilokerolle, vetoalusta (kantavuus 45 kg) ja vedonpoistaja. Näppäimistötaso, johon on upotettu irrotettava säilytyslokeron, bambusta valmistettu kämmentuki ja vedonpoistaja. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia. Johtoläpivienti rungon takaosassa. Kansilevy valmistettu bambusta.

Mukana pyöräalusta, jossa on 2 kiinteää ja 2 sähköä johtavaa kääntö-/pysäytyspyörää, Ø 125 mm, sekä työntökahvat.

Tilaa säästävä TFT-monitorikaappi litteille näytöille, lukittava, varustettu kaapelin säilytyslokerolla. Itsestään pysyvä, portaattomasti säädettävä nostoluukku, joissa polykarbonaattiruutu.

Pintakäsittely:

Runko ja näppäimistötaso vaaleanharmaa RAL 7035, ovet, laatikoiden etulevyt ja vetoalusta RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Näyttölokeron hyötyleveys	690 mm
Näyttölokeron hyötysyvyys	230 mm

Korkeus	1770 mm
Näyttölokero hyötykorkeus	460 mm
Syvyys	700 mm
Paino	120 kg
Leveys G	40
Syvyys G	28
Leveys	1000 mm
Alarakenteen hyötyleveys oikealla	223 mm
Alarakenteen hyötykorkeus	645 mm
Alarakenteen hyötyleveys vasemmalla	700 mm
Virtakytkin	kyllä
Pistoketyyppi, tulo	E
Nimellisjännite	250 V
Pyörän Ø	125 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/948261-FR>