

Garant GRIDLINE

**TFT-monitorikotelo, Tyyppi: 1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	948401 1
GTIN	4062406074630
Tuoteluokka	9GS

**Kuvaus****Malli:**

TFT-näyttökotelo litteille näytöille, lukittava, kiinteä lokeroalusta. Itsestään paikallaan pysyvät, portaattomasti säädettävät nosto-ovet, joissa polykarbonaattiruudut.

**Toiminto:**

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, nostoluukun väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Tekninen kuvaus**

Näyttölokeroon hyötisyvyys, ylä-	150 mm
Leveys	750 mm
Paino	21 kg
Korkeus	600 mm
Näyttölokeroon hyötisyvyys, ala-	230 mm
Syvyys alhaalla	275 mm
Syvyys ylhäällä	200 mm

Näyttölokero hyötyleveys	690 mm
Näyttölokero hyötykorkeus	460 mm
IP-suojaluokka	IP 41
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Monitorikotelo

## Tarvikkeet

Työntökahva vaatekaapeille ilman lukkosylinteriä	914221
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11