

Garant GRIDLINE

Tietokonetyöpiste tulostimen kansi, Tyyppi: DK**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 948252 DK |
| GTIN | 4062406074562 |
| Tuoteluokka | 9GS |

Kuvaus**Malli:**

Tietokonekaappi, jossa on erikseen lukittava pariovi polykarbonaattilevyllä tai tulostinluukulla. Varusteena väliseinä ja sinkitty hyllytaso tornilokerolle, vetoalusta (kantavuus 45 kg) ja vedonpoistaja. Näppäimistötaso, johon on upotettu irrotettava säilytyslokerokero, bambusta valmistettu kämmentuki ja vedonpoistaja. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia. Johtoläpivienti rungon takaosassa. Kansilevy valmistettu bambusta.

Tilaa säästävä TFT-monitorikaappi litteille näytöille, lukittava, varustettu kaapelin säilytyslokerolla. Itsestään pysyvä, portaattomasti säädettävä nostoluukku, joissa polykarbonaattiruutu.

Pintakäsittely:

Runko ja näppäimistötaso vaaleanharmaa RAL 7035, ovet, laatikoiden etulevyt ja vetoalusta RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|--------|
| Näyttölokeroon hyötykorkeus | 460 mm |
|-----------------------------|--------|

| | |
|-------------------------------------|---|
| Paino | 120 kg |
| Syvyys | 700 mm |
| Tulostimen kannen mitat | 346×290 mm |
| Näyttölokeroon hyötysyvyys | 230 mm |
| Näyttölokeroon hyötyleveys | 690 mm |
| Leveys | 1000 mm |
| Korkeus | 1620 mm |
| Syvyys G | 28 |
| Leveys G | 40 |
| Alarakenteen hyötyleveys vasemmalla | 700 mm |
| Alarakenteen hyötykorkeus | 645 mm |
| Alarakenteen hyötyleveys oikealla | 223 mm |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| Pistoketyyppi, tulo | K |
| Virtakytkin | kyllä |
| Nimellisjännite | 250 V |
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm |
| Oven avautumiskulma | 250 astetta |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi | Tietokonetyöpiste |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Työntökahva vaatekaapeille ilman lukkosylinteriä | 914221 |
| Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11 | 914226 GP11 |