

Garant GRIDLINE

Tietokonetyöpiste tulostimen kansi, siirrettävä, Tyyppi: IT**Tilaustiedot**

Tilausnumero	948262 IT
GTIN	4062406074593
Tuoteluokka	9GS

Kuvaus**Malli:**

Tietokonekaappi, jossa on erikseen lukittava pariovi polykarbonaattilevyllä tai tulostinluukulla. Varusteena väliseinä ja sinkitty hyllytaso tornilokerolle, vetoalusta (kantavuus 45 kg) ja vedonpoistaja. Näppäimistötaso, johon on upotettu irrotettava säilytyslokerokero, bambusta valmistettu kämmentuki ja vedonpoistaja. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia. Johtoläpivientirungon takaosassa. Kansilevy valmistettu bambusta.

Tilaa säästävä TFT-monitorikaappi litteille näytöille, lukittava, varustettu kaapelin säilytyslokerolla. Itsestään pysyvä, portaattomasti säädettävä nostoluukku, joissa polykarbonaattiruutu.

Mukana pyöräalusta, jossa on 2 kiinteää ja 2 sähköä johtavaa kääntö-/pysäytyspyörää, Ø 125 mm, sekä työntökahvat.

Pintakäsittely:

Runko ja näppäimistötaso vaaleanharmaa RAL 7035, ovet, laatikoiden etulevyt ja vetoalusta RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Näyttölokeron hyötykorkeus	460 mm
Leveys	1000 mm

Korkeus	1770 mm
Leveys G	40
Syvyys G	28
Syvyys	700 mm
Näyttölokeroon hyötyleveys	690 mm
Paino	120 kg
Tulostimen kannen mitat	346×290 mm
Näyttölokeroon hyötysyvyys	230 mm
Alarakenteen hyötykorkeus	645 mm
Alarakenteen hyötyleveys vasemmalla	700 mm
Alarakenteen hyötyleveys oikealla	223 mm
Pistoketyyppi, tulo	L
Virtakytkin	kyllä
Nimellisjännite	250 V
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Oven avautumiskulma	250 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tietokonetyöpiste

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Työntökahva vaatekaapeille ilman lukkosylinteriä	914221