

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 42/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212809 42/4
GTIN	4062406074807
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdystä.

Tekninen kuvaus

Ø D ₁ h6	17 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	82 mm
Kiinnityskierre M	M16
Porrastuskulma α _{max}	1,25 astetta
Ø D ₃	30 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L _{ges}	47 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	72 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.090416

Sarja	Power Q
Porrastuspituus L kun α_{\max}	27,43 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä a_p	1 mm
Terän $\varnothing D_c$	42 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP

674252 10IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm

211750 2,2