

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212804 25/4
GTIN	4062406074784
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdystä.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	25 mm
Kiinnityskierre M	M12
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	42 mm
Porrastuskulma α _{max}	1,51 astetta
Porrastuspituus L kun α _{max}	15,13 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Terien lkm Z	4
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	48 mm

Pyöröporausjyrsintä a_p	0,3 mm
Sarja	Power Q
Kokonaispituus L_{ges}	36 mm
Sopiva kääntöterä	XOM.060310
$\varnothing D_3$	17 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Uputusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1	219799 1