

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 42/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212816 42/3
GTIN	4062406074821
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjähdytystä.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	29 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	82 mm
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	68 mm
Ø D ₃	26 mm
Kiinnityskierre M	M16
Sarja	Power Q
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuskulma α _{max}	2,05 astetta

Terän $\varnothing D_c$	42 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.120516
Kokonaispituus L_{ges}	60 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,5 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	22,34 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP