

**Garant****Käsinepari MASTER FIT OIL, Käsineen koko: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094307 9
GTIN	4062406074951
Tuoteluokka	01H

**Kuvaus****Malli:**

Monikäyttöinen käsine, **neuletiheys 18**, kaksinkertainen nitrili- ja nitrilivaahtopinnoite. Kämmenen ja sormien strukturoitu pinnoite antaa erittäin hyvän öljypidon. Ei sisällä dimetyyliformamidia.

MASTER FIT OIL. 3/4-nitrilipinnoite sorminiveliä päällä. Mahdollistaa käsineen erittäin hyvän soveltuvuuden märkiin ja öljyisiin työympäristöihin.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sarja	MASTER FIT
Käsineen koko	9
Suojausluokka	Luokka II

Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
EN 388	4121X
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	3/4-pinnoite
Käyttöalue	Allround
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	250 mm
Väri	sininen/oranssi
Neulosteknologia	18G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet