

Garant GRIDLINE

Raskaiden tavaroiden kaappi, ikkunallinen saranaovi, Korkeus: 1000 mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	942824 1000
GTIN	4062406075019
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 40×28G. Sopivat vetolaatikat: 36×24G (tilaa erikseen).

Vahvistetut sivuseinät hyllytasojen kiinnitykseen, **vahvistettu malli 200 kg:lle**, 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kaapit, joissa on vahvistettu pohja, ilman tasausalustaa.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Hyllytasot GridLine raskaiden tavaroiden kaappeihin, katso nro 942610.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 1000 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 700 mm

Leveys G: 40

Syvyys G: 28

Hyötykorkeus: 845 mm

Tekninen kuvaus

Leveys G	40
Syvyys G	28
Syvyys	700 mm
Hyötykorkeus	845 mm
Korkeus	1000 mm
Paino	70 kg
Leveys	1000 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1600
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Raskaiden tavaroiden kaappi, tyhjä

Tarvikkeet

Raskaisen tavaroiden hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	942610 40
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11