

**Poratankosarja teräs, ilman sisäjähdytystä, Oikea, Tyyppi: SET07****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260348 SET07
GTIN	4062406074982
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Malli:**

Ilman sisäjähdytystä.

Toimituksen sisältö:

Muovikotelossa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DC..0702..
ISO-koodi pidin	S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min}	12 mm
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min}	15,5 mm
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min}	18 mm
Kiinnityspituus L ₂	9 mm

Kiinnityspituus L ₂	11 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Keskisiirto L ₃	6,5 mm
Keskisiirto L ₃	9 mm
Keskisiirto L ₃	11 mm
Pään pituus L ₁	22,5 mm
Pään pituus L ₁	27,5 mm
Pään pituus L ₁	40,5 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Kaulan leveys L ₄	8 mm
Kaulan leveys L ₄	10 mm
Kaulan leveys L ₄	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin