

**Garant****NC-paikoituspora HSS-E 90° N, pinnoittamaton, Ø DC h6: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	112000 5
GTIN	4045197001047
Tuoteluokka	11A

**Kuvaus****Malli:****≥ Ø 6 mm, DIN 1835-B -standardin mukainen väntiötaso.**

Tarkka keskiosan kärkihionta, jossa on kapea poikkisärmä – helppo aloitusreikäporaus ja hyvä muototarkkuus keskiöporauksessa. Erittäin luja lyhyiden lastu-urien ansiosta.

**Huomautus:**

Käytä varsinaisen porauksen halkaisijan kierroslukua (ei yleensä poran ulkohalkaisijalle).

**Tekninen kuvaus**

Varren toleranssi	h6
Lastu-urien pituus $L_c$	15 mm
Nimellis-Ø $D_c$	5 mm
Syöttö $f$ teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm/kierr,
varren Ø $D_s$	5 mm
Kokonaispituus $L$	60 mm
Varsi	DIN 1835 B, h6
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h6

Kärkikulma	90 astetta
Terien lkm Z	2
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöpöra

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		