

**KOMET®-kääntöterä, BK8425, merkintä: 32-050****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216770 32-050
GTIN	4047109190399
Tuoteluokka	24T

Kuvaus**Malli:**

Ympäri kiertävät lastu-urat.

Sopii :

Viistejyrsin nro 216600 ja 216620.

ISO-koodi-kääntöterä: TOHT 160408 EN

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	TOHT 160408 EN
Laji	BK8425
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N

Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	150 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		