


**KOMET®-kääntöterä P25M, P25M, merkintä: 14-660****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216700 14-660
GTIN	2050002046603
Tuoteluokka	24T

Kuvaus**Malli:**

Ympäri kiertävät lastu-urat.

Sopii:

Viistejyrsin nro 216600 ja 216620.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	TOHX 090204 EN
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Laji	P25M
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiinimuovit	soveltuu	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	120 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		