


**KOMET®-kääntöterä P25M, P25M, merkintä: 26-660****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216700 26-660
GTIN	2050002046610
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus****Malli:**

Ympäri kiertävät lastu-urat.

**Sopii:**

Viistejyrsin nro 216600 ja 216620.

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	TOHX 140305 EN
Nirkon säde	0,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Laji	P25M
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiinimuovit	soveltuu	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	120 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		