


 KOMET**KOMET®-kääntöterä, K10, merkintä: 14-6603****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216740 14-6603
GTIN	4047109062160
Tuoteluokka	24T

Kuvaus**Malli:**

Ympäri kiertävät lastu-urat. Vapaaleikkuun vuoksi varustettu yhdellä ylimrällisellä viisteellä. Päästökulma 15°.

Sopii :

Viistejyrsin nro 216600 ja 216620.

Nirkon säde: 0,4 mm

ISO-koodi-kääntöterä: TOHX 090204 EN

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	TOHX 090204 EN
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Laji	K10
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	150 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		