

 **KOMET****KOMET®-kääntöterä, K10, merkintä: 26-660****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216740 26-660
GTIN	4047109036932
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus****Malli:**

Ympäri kiertävät lastu-urat.

**Sopii :**

Viistejyrsin nro 216600 ja 216620.

Nirkon säde: 0,5 mm

ISO-koodi-kääntöterä: TOHX 140305 EN

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	TOHX 140305 EN
Nirkon säde	0,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Laji	K10
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
GG(G)	soveltuu	150 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		