

 KOMET**KOMET®-kääntöterä, BK8425, merkintä: 14-6603****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216770 14-6603
GTIN	4047109180086
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus****Malli:**

Ympäri kiertävät lastu-urat. Vapaaleikkuun vuoksi varustettu yhdellä ylimmäisellä viisteellä. Päästökulma 15°.

**Sopii :**

Viistejyrsin nro 216600 ja 216620.

Nirkon säde: 0,4 mm

ISO-koodi-kääntöterä: TOHX 090204 EN

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	TOHX 090204 EN
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Laji	BK8425
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	150 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		