

Garant
Pyöröjyrsin, Kova-metalli, Tyyppi: 18XL

Tilaustiedot

Tilausnumero	217252 18XL
GTIN	4045197216540
Tuoteluokka	21Q

Kuvaus
Huomautus:

Todellinen pistosyvyys S_{max} lasketaan seuraavasti: $(D-d_1) / 2$.

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: kyllä

levytyypille: P16

pienin poraus- \emptyset D: 14 - 22 mm

Sisä- \emptyset d_1 : 12 mm

enimmäistyöstösyvyys S_{max} : 5 mm

Ulkoneman pituus L_1 : 77,5 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 126,6 mm

Tekninen kuvaus

pienin poraus- \emptyset D	14 - 22 mm
varren malli	lieriömäinen
Sisä- \emptyset d_1	12 mm
Varren \emptyset D_s h6	12 mm
Kokonaispituus L_{ges}	126,6 mm
Kiinnitysruuvi-sarja	219818 (8IP; 3,8 Nm)
enimmäistyöstösyvyys S_{max}	5 mm
Ulkoneman pituus L_1	77,5 mm

Varsi	DIN 6535 HA
levytyypille	P16
Sisäjähdytys	kyllä
Kierteen syvyys	75,5 mm
Jyrsinmateriaali	Kova-metalli
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Pyöröjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219818
------------------------------	--------