

**Garant**
**Pyöröjyrsin, Kova-metalli, Tyyppi: 27XL**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	217252 27XL
GTIN	4045197216564
Tuoteluokka	21Q

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Todellinen pistosyvyys  $S_{max}$  lasketaan seuraavasti:  $(D-d_1) / 2$ .

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: kyllä

levytyypille: P26

pienin poraus- $\emptyset$  D: 22 - 37 mm

Sisä- $\emptyset$   $d_1$ : 15,5 mm

enimmäistyöstösyvyys  $S_{max}$ : 10,75 mm

Ulkoneman pituus  $L_1$ : 25 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 180 mm

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitysruuvi-sarja	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Kokonaispituus $L_{ges}$	180 mm
Varren $\emptyset$ $D_s$ h6	20 mm
Sisä- $\emptyset$ $d_1$	15,5 mm
pienin poraus- $\emptyset$ D	22 - 37 mm
enimmäistyöstösyvyys $S_{max}$	10,75 mm
varren malli	- lieriömäinen
Ulkoneman pituus $L_1$	25 mm

Varsi	DIN 6535 HA
levytyypille	P26
Sisäjäähdytys	kyllä
Kierteen syvyys	21,5 mm
Jyrsinmateriaali	Kova-metalli
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Pyöröjyrsin

---

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219819
------------------------------	--------