

**Garant****Täyssädejyrsinterä, HB7720, Säde R: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217298 2
GTIN	4045197707109
Tuoteluokka	21C

**Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $S_{max}$	6,2 mm
Säde R	2 mm
Laji	HB7720
Ulko-Ø D	26 mm
Tyyppi	P26
Terien lkm Z	6
Tuotetyyppi	Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	500 m/min	N

Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	250 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	60 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	45 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	35 m/min	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		