

**Garant****SOMT 083608 PDER, HB7630, Tyyppi: INOX**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	214933 INOX
GTIN	4045197706645
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Malli:**

Lisätty levyn paksuus mahdollistaa selkeän kourun muotoilun positiiviset työstöominaisuudet ja minimoi murumisherkkyden.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

## Tekninen kuvaus

Syöttö $f_z$ / hammas	0,15 mm
tyyppi	INOX
Nirkon säde	0,8 mm
Terän paksuus E	3,6 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT 083608 PDER
Laji	HB7630
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		